

# Bionic Beaded Rimming vibrační anální kolík s rotačními kuličkami (14,3 cm)

## Údržba

Díky vodotěsné úpravě umyjete anální kolík během chvíličky. Před i po každém použití ho pořádně namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví pomůcku všech bakterií, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Stačí ji na hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Potom anální kolík osušte a uložte ho do originální krabičky nebo textilního pytlíku. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně, aby na sebe jejich různorodé materiály nereagovaly a vzájemně se tak nepoškozovaly.

## Nabíjení

Pomůcku výrobce posílá z cca 1/2 nabitou. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna, abyste prodloužili životnost i výdrž akumulátoru. Kulatý konektor přiloženého USB kabelu zastrčte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete na spodní straně patky análního kolíku. Díрку poznáte podle vyraženého označení písmeny DC. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení, které trvá cca 3 hodiny, bliká bílá kontrolka mezi ovládacími tlačítky. Po úplném nabití zůstane dioda nepřetržitě svítit. Po dobití vydrží hračka přirážet až cca 1 hodinu v kuse.



## Ovládání

Intuitivní ovládání dvěma tlačítky se rychle naučíte. Anální kolík má cestovní zámek, který aktivujete nebo deaktivujete tak, že současně stisknete a podržíte po dobu cca 3 sekund obě ovládací tlačítka, dokud mezi nimi 2x neproblikne bílá kontrolka.

Pro zapnutí vibrační podržte dlouze (cca na 3 vteřiny) tlačítko s vlnovkou, dokud hračka nezačne vibrovat a nerozsvítí se bílá dioda mezi ovládacími tlačítky. Kontrolka při změně programu pokaždé problikne, a to i v případě, že změníte rotační režim. Pro spuštění rotačních kuliček podržte po dobu cca 2 sekund tlačítko se šipkami, dokud se kuličky nerozpohybují.

Pro změnu vibračního nebo rotačního programu stačí, když krátce stisknete pravé nebo levé ovládací tlačítko. Abyste pomůcku vypnuli, musíte jedno nebo druhé ovládací tlačítko stisknout a podržte cca po dobu 3 sekund.

## Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů a 3 rotační režimy vás uspokojí na dlouhé hodiny.

## Vibrační programy

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Rychlé krátké pulzy s narůstající intenzitou
5. Pomalé, dlouhé pulzní vibrace
6. Rychlé, krátké pulzní vibrace
7. Tři středně dlouhé pulzy vystřídá jeden dlouhý

## Rotační režimy

1. Pomalý pohyb kuliček
2. Středně rychlý pohyb kuliček
3. Rychlý pohyb kuliček

## Voděodolnost

Anální kolík je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do vany a vychutnejte si erotickou koupel okořeněnou smyslným lízáním zadečku.

## Design a tvar

Anatomicky dobře tvarovaný anální kolík má úzkou špičku, která se pomalu rozšiřuje, aby se vzápětí zase mírně zúžila a plynule navázala na kulatou patku. Díky tomu pomůcka připomíná trochu kužel. Díky velké patce nevklouzne anální kolík do zadečku a navíc dobře stojí na rovném povrchu. Zkuste na něj proto nasednout v podřepu. Celkově se s hračkou snadno manipuluje a ovládací tlačítka se jednoduše mačkají.

## Materiál

Na dotek dokonale hladký a jemný silikon si zamilujete hned po prvním pohlazení. Po nalubrikování parádně klouže a je hypoalergenní. Pro své neporézní vlastnosti se často používá i v lékařském nebo kosmetickém průmyslu, a proto patří mezi nejlepší materiály pro erotické pomůcky.

## Barva

Smyslná černá barva působí elegantně a pro anální pomůcky se hodí ze všech barev nejvíc.

## Rozměry

Trochu větší rozměry uspokojí každého zkušeného milovníka anální stimulace.

- Celková délka: 14,3 cm
- Použitelná délka: 11,7 cm
- Minimální průměr: 1,5 cm
- Maximální průměr: 4 cm
- Šířka patky: 7,2 cm
- Hmotnost: 141 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark