

## Adore Grab´n´Go II tlaková pomůcka (10,2 cm) + dárek MiniWand

### Údržba

Údržbu vodotěsné pomůcky zvládnete během chvíli. Stačí ji opláchnout pod tekoucí vodou nebo otřít vlhkým hadříkem. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne očistu do konce a zbaví hračku všech nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Suchou pomůcku uložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky byste měli skladovat odděleně, protože různorodé materiály na sebe chemicky reagují a mohou se poškodit.

### Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Moderní a pohodlný systém Click ,n´ Charge si rychle oblíbíte. Jednu stranu magnetického USB kabelu přichytíte ke kovovým tečkám na spodní části rukojeti, druhý konec pak zastrčíte do powerbanky nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.

Tlakovou pomůcku dobijete cca za 80 minut. V průběhu této doby pomalu problikává ovládací tlačítko, které po nabití zůstane svítit. Plně nabitá hračka ženy odmění 180 minutami rozkoše.

### Ovládání


Jednoduché ovládání jedním tlačítkem zvládnete i potmě. Tlaková pomůcka se zapíná i vypíná delším podržením ovládacího tlačítka, které najdete uprostřed jejího hřbetu. Zapnutou hračku poznáte i podle modře problikávající diody. Tlakové režimy přepínáte cyklicky krátkými stisky tlačítka. Po proklikání na nejvyšší intenzitu se tak plynule vrátíte zase na tu nejnižší.

### Voděodolnost

Tlaková pomůcka má díky magnetickému dobíjení vodotěsnou úpravu. Dámy se s ní proto mohou naložit i do vany a dopřát si uvolňující koupel okořeněnou orgasmem.

### Design a tvar

Tlaková pomůcka v moderním designu působí luxusním dojmem a svým tvarem nám trochu připomíná kosmickou loď. Ve špičce hračky najdete stimulační hubičku, která parádně doléhá na každý klitoris. Díky fajn ergonomii a prstencové rukojeti se model dobře drží v ruce a dámy do něj hravě prostrčí ukazováček nebo palec. Model Adore Grab´n´Go II šikovně padne do dlaně i pánům, proto se pomůcka hodí pro zpestření předehry. Manipulaci usnadňují taky zvlněné prolisy na bočních stranách pomůcky. K pomůcce je přibaleny i šikovný látkový pytlíček.



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Materiál

Sametově hebký silikon si vás omotá kolem prstu hned při prvním pohlazení. Tento prémiový materiál na sebe neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Proto se často využívá i ve zdravotnictví. Plastová prstencová rukojeť zaujme pozornost vysokým leskem a úžasně hladkým povrchem.

## Barva

Efektní kombinace elegantní petrolejové barvy a odstínu růžového zlata dodává pomůcce punc luxusu. Dámy se budou při hrátkách cítit opečovávané jako královny.

## Rozměry

Tlaková pomůcka má kompaktní rozměry a hravě se vejde do dlaně. Díky své menší velikosti si ji s sebou přibalte i do kufru nebo příručního zavazadla.

- Celková délka: 10,2 cm
- Šířka pomůcky: 7 cm
- Šířka hubičky: 1,9 cm
- Vnitřní průměr hubičky: 1,4 cm
- Průměr oka rukojeti: 3 cm
- Hmotnost: 110 g

---

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark